



Eco lettringsformverktyg universal, Skaftmått: 16mm



Beställningsdata

Ordernummer	290036 16
GTIN	4030741881152
Artikelklass	29H

Beskrivning

Utförande:

Kan användas konventionellt.

OBS!:

Centrumhöjden måste ställas in.

Teknisk beskrivning

Arbetsområde	3 - 50 mm
Axel	299911 6
för lettringsbredd b	4 mm
för lettrings- \varnothing d ₁	10; 15 mm
skafthöjd	16 mm
skaftbredd	16 mm
för lettringshål- \varnothing d ₂	4 mm
Skärriktning	vänster och höger
för lettrad profil	RBL 1×BR
för lettrad profil	RAA 1×AA
för lettrad profil	RBR 1×BL
för lettrad profil	RBL 1×BR
för lettrad profil	RGV30° 1×GE30°

Produktslag

Lettringsverktyg

Tillbehör

HSS-axelHSS Typ 1

299911 1