



## Eco lettringsformverktyg universal, Skaftmått: 25mm



### Beställningsdata

Ordernummer	290036 25
GTIN	4030741881145
Artikelklass	29H

### Beskrivning

#### Utförande:

Kan användas konventionellt.

#### OBS!:

Centrumhöjden måste ställas in.

### Teknisk beskrivning

Axel	299911 7
skaftbredd	25 mm
för lettrings- $\varnothing$ d <sub>1</sub>	20; 25 mm
för lettringshål- $\varnothing$ d <sub>2</sub>	6 mm
Arbetsområde	8 - 200 mm
skaft höjd	20 mm
för lettringsbredd b	8 mm
Skärriktning	vänster och höger
för lettrad profil	RBL 1×BR
för lettrad profil	RAA 1×AA
för lettrad profil	RBR 1×BL
för lettrad profil	RBL 1×BR
för lettrad profil	RGV30° 1×GE30°

Produktslag

Lettringsverktyg

---

**Tillbehör**

HSS-axelHSS Typ 1

299911 1