



Eco lettringsformverktyg Höger, Skaftmått: 12mm



Beställningsdata

Ordernummer	290039 12
GTIN	4030741290442
Artikelklass	29H

Beskrivning

Utförande:

Kan användas konventionellt.

OBS!:

Centrumhöjden måste ställas in.

Teknisk beskrivning

för lettrings- \varnothing d ₁	15 mm
skaftbredd	12 mm
Axel	299911 4
för lettringshål- \varnothing d ₂	4 mm
Arbetsområde	6 - 60 mm
skaft höjd	12 mm
för lettringsbredd b	4 mm
för lettrad profil	RBR 2×BL
för lettrad profil	RBL 2×BR
för lettrad profil	RGE45° BL/BR45°
för lettrad profil	RAA 1×AA

för lettrad profil	RGE45° BL/BR45°
Produktslag	Lettringsverktyg