

Garant**Elektroniksidavbitare, rent snitt, kraftigare skär, KW, totallängd: 135mm**

Beställningsdata

Ordernummer	726702 135
GTIN	4062406395018
Artikelklass	71B

Beskrivning

Utförande:

Professionella klipptänger med lätt klippande snitt. De båda tångdelarna är genom omsorgsfullt bearbetade hål och slipade ytor noggrant sammanfogade för att garantera ett exakt snitt.

Med retur fjäder och ergonomiskt utformade handgrepp för säker och bekväm hantering. **2K-handtagshöljen** av avledande material. **ESD-lämplig.**

Material:

Tillverkade av precisionsstansat kolstål (C70) som värmebehandlats och försetts med en reflexfri fosfatering.

Teknisk beskrivning

skärlängd	8 mm
klippkapacitet koppartråd max Ø	1,3 mm
huvudbredd	13,5 mm
totallängd	135 mm
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Skärfas	Utan fas
Material	Kolstål (C70)
Yta	reflektionsfritt fosfaterat
Produktnamnsattribut	KW

med retur fjäder	ja
Produktslag	Skärande tång