



## Gängtapp, förlängning med HB-yta, Typ: 2



### Beställningsdata

Ordernummer	338420 2
GTIN	4045197812223
Artikelklass	32H

### Beskrivning

#### Utförande:

- **Lång resp. extralång version.**
- **Förlängningens främre ände är utformad som spänntång. När den lettrade spännmuttern dras åt kläms spänntången ihop med gängtappen.**
- **Vridmomentet överförs via fyrkanten.**
- **Förlängningens bakre ände uppfyller kraven enligt DIN, så att förlängningen kan sättas in i snabbbytesinsatser för gängtappar eller ER-spänntänger för gängtappar med fyrkant.**

H6-skaft med weldonyta för montering även i Weldon-/krymp- eller hydraulchuckar.

#### Användningsdata:

För gängskärning på svåråtkomliga ställen, t.ex. på djupt liggande urtag, avsatser, skarpa kanter på apparater, extremt djupt liggande innergångar eller direkt på gjutväggar.

#### OBS!:

Alternativ sexkantsspänntång för fixering av gängtappen kan levereras på förfrågan.

### Teknisk beskrivning

Förlängning $L_3$	130 mm
Förlängningsstångens diameter $D_3$	6 mm
för gängskaftdiameter $d_2$	3,5 mm
Förlängning $K_2$	4,9 mm
för gängans nominella diameter $d_1$ DIN 374/376	M4,5 – M5
för gängans nominella diameter $d_1$ DIN 371	M3
Förlängning $L_2$	60 mm
Produktslag	förlängningsstång

