



## Gängtapp, förlängning med HB-yta, Typ: 9L



### Beställningsdata

Ordernummer	338420 9L
GTIN	4045197812452
Artikelklass	32H

### Beskrivning

#### Utförande:

- **Lång resp. extralång version.**
  - **Förlängningens främre ände är utformad som spänntång. När den lettrade spännmuttern dras åt kläms spänntången ihop med gängtappen.**
  - **Vridmomentet överförs via fyrkanten.**
  - **Förlängningens bakre ände uppfyller kraven enligt DIN, så att förlängningen kan sättas in i snabbbytesinsatser för gängtappar eller ER-spänntänger för gängtappar med fyrkant.**
- H6-skaft med weldonyta för montering även i Weldon-/krymp- eller hydraulchuckar.

#### Användningsdata:

För gängskärning på svåråtkomliga ställen, t.ex. på djupt liggande urtag, avsatser, skarpa kanter på apparater, extremt djupt liggande innergångar eller direkt på gjutväggar.

#### OBS!:

Alternativ sexkantsspänntång för fixering av gängtappen kan levereras på förfrågan.

### Teknisk beskrivning

Förlängning L <sub>2</sub>	90 mm
för gängskaftdiameter d <sub>2</sub>	11 mm
Förlängning L <sub>3</sub>	230 mm
för gängans nominella diameter d <sub>1</sub> DIN 374/376	M14
Förlängningsstångens diameter D <sub>3</sub>	12 mm
Förlängning K <sub>2</sub>	9 mm
Produktslag	förlängningsstång

