

**Garant****Profilrumsinsats invändig Torx Plus® Ø d = 8 mm, TiN, Torx Plus®-profil:  
IP8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	293015 IP8
GTIN	4062406396565
Artikelklass	29L

**Beskrivning****Utförande:**

Med TiN-beläggning.

**Användningsdata:**

För tillverkning av profiler **i ett enda moment.**

**Passar till:**

Profilrumshållare nr 293020 – 293079.

**OBS!:**

- **Specialstorlekar och specialprofiler på förfrågan.**
- **Detaljerade tillämpningsriktvärden finns i vår app ToolScout.**

**Teknisk beskrivning**

Skärmaterial	HSS
Torx® Tumling ytterdiameter	2,3 mm
förborrningshål-Ø	2 mm
L	2 mm
Tolerans	+ 0,005 till +0,02 mm
Profil	Torx Plus®
L <sub>1</sub>	18 mm

Ø d	8 mm
Beläggning	TiN
Produktslag	Spår- och profilogverktyg