



## Gängtapp, förlängning med HB-yta, Typ: 11



### Beställningsdata

Ordernummer	338420 11
GTIN	4045197812483
Artikelklass	32H

### Beskrivning

#### Utförande:

- Lång resp. extralång version.
- Förlängningens främre ände är utformad som spänntång. När den lettrade spännmuttern dras åt kläms spänntången ihop med gängtappen.
- Vridmomentet överförs via fyrkanten.
- Förlängningens bakre ände uppfyller kraven enligt DIN, så att förlängningen kan sättas in i snabbbytesinsatser för gängtappar eller ER-spänntänger för gängtappar med fyrkant.

H6-skaft med weldonyta för montering även i Weldon-/krymp- eller hydraulchuckar.

#### Användningsdata:

För gängskärning på svåråtkomliga ställen, t.ex. på djupt liggande urtag, avsatser, skarpa kanter på apparater, extremt djupt liggande innergångar eller direkt på gjutväggar.

#### OBS!:

Alternativ sexkantsspänntång för fixering av gängtappen kan levereras på förfrågan.

### Teknisk beskrivning

Förlängning $L_3$	200 mm
Förlängningsstångens diameter $D_3$	14 mm
Förlängning $K_2$	11 mm
för gängskaftdiameter $d_2$	14 mm
för gängans nominella diameter $d_1$ DIN 374/376	M18
Förlängning $L_2$	90 mm
Produktslag	förlängningsstång

