



## Gängtapp, förlängning med HB-yta, Typ: 13L



### Beställningsdata

Ordernummer	338420 13L
GTIN	4045197812537
Artikelklass	32H

### Beskrivning

#### Utförande:

- **Lång resp. extralång version.**
  - **Förlängningens främre ände är utformad som spänntång. När den lettrade spännmuttern dras åt kläms spänntången ihop med gängtappen.**
  - **Vridmomentet överförs via fyrkanten.**
  - **Förlängningens bakre ände uppfyller kraven enligt DIN, så att förlängningen kan sättas in i snabbbytesinsatser för gängtappar eller ER-spänntänger för gängtappar med fyrkant.**
- H6-skaft med weldonyta för montering även i Weldon-/krymp- eller hydraulchuckar.

#### Användningsdata:

För gängskärning på svåråtkomliga ställen, t.ex. på djupt liggande urtag, avsatser, skarpa kanter på apparater, extremt djupt liggande innergångar eller direkt på gjutväggar.

#### OBS!:

Alternativ sexkantspänntång för fixering av gängtappen kan levereras på förfrågan.

### Teknisk beskrivning

för gängskaftdiameter $d_2$	18 mm
Förlängning $L_2$	100 mm
Förlängningsstångens diameter $D_3$	18 mm
Förlängning $K_2$	14,5 mm
Förlängning $L_3$	330 mm
för gängans nominella diameter $d_1$ DIN 374/376	M22 – M24
Produktslag	förlängningsstång

