



Hållare till planförsänkare i kombiutförande, Storlek/skaftdim.: 2MK2



Beställningsdata

Ordernummer	156720 2MK2
GTIN	4033591011502
Artikelklass	16C

Beskrivning

Utförande:

Med endast 4 hållarstorlekar täcks ett område från 5 mm till 66 mm (upp till 85 mm kan levereras på begäran). Försänkare och styrtappar kan **kombineras valfritt** inom **en** storlek, styrtappen kan bytas ut utan att försänkaren lossas.

Härdad och slipad. Försänkare och tapp låses fast med en skruv vardera. Försänkaren hindras dessutom från att vrida sig med hjälp av ett medbringarstift.

Användningsdata:

För DIN-försänkningar, samt med passande kombination av tapp och försänkare för försänkta hål eller icke-standardiserade försänkningar. **För genomgående försänkta hål** kan styrborr i två längder levereras på begäran, så att dessa hål kan tillverkas utan förborring.

OBS!:

Tappförsänkare med **TiN-beläggning** kan fås på förfrågan. Speciellt för bearbetning för bearbetning av grått gjutjärn, mätning och krom-nickelstål kan **utförande i hårdmetall** erbjudas på förfrågan.

försänkingsområde: 24 - 66 mm

Hål-Ø H7: 22 mm

Hållängd: 28 mm

Utvändig Ø: 34,5 mm

längd a: 75 mm

Längd b: 81 mm

Teknisk beskrivning

Längd b	81 mm
Hållängd	28 mm

försänkingsområde	24 - 66 mm
längd a	75 mm
Hål-Ø H7	22 mm
Utvändig Ø	34,5 mm
Produktslag	fäste