

Garant**XDPW 070308 SR, HB7530, Typ: ST900**

Beställningsdata

Ordernummer	212924 ST900
GTIN	4045197812551
Artikelklass	21A

Beskrivning

OBS!:Riktvärden för användning för $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

Teknisk beskrivning

Programmeringsradie vid $a_{p \max}$	1,58 mm
Typ	ST900
ISO-kod vändskär	XDPW 070308 SR
Hörnradie	0,8 mm
Sort	HB7530
Skärmaterial	VHM
maximalt sågdjup $a_{p \max}$	0,85 mm
Matning f_z per tand	0,72 mm
Antal byten/skär	4

Produktslag

Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	320 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	270 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	230 m/min	P
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		