

**Garant****XDPT 070308 ER, HB7720, Typ: HART****Beställningsdata**

Ordernummer	212929 HART
GTIN	4045197812575
Artikelklass	21A

**Beskrivning****OBS!:**

Riktvärden för användning för  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

**Teknisk beskrivning**

Typ	HÅRD
ISO-kod vändskär	XPDT 070308 ER
Programmeringsradie vid $a_{p \max}$	1,58 mm
Hörnradie	0,8 mm
Sort	HB7720
Skärmaterial	VHM
maximalt sågdjup $a_{p \max}$	0,85 mm
Matning $f_z$ per tand	0,36 mm
Antal byten/skär	4

Produktslag

Vändskär för fräsning

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
TOOLOX 44	lämplig	140 m/min	H
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		