



Arbetsstyckanslag, 3-dimensionellt, Typ: 125



Beställningsdata

Ordernummer	360435 125
GTIN	4045197812704
Artikelklass	32E

Beskrivning

Utförande:

- Steglös och snabb inställning.
- M8-fäste för spårblock eller direktmontage.

Användningsdata:

För användning på fräs- och bormaskiner.

Material:

Eloxerad aluminium.

Specialtillbehör:

T-spårblock med M8 se nr 370520 storlek 12 – 18.

Teknisk beskrivning

totalhöjd	220 mm
Typ	125
passar färgkod	Centro Gripp
passar färgkod	Duo

passar färgkod	Titan2/TitanSense
passar färgkod	HD-Allmatic
passar färgkod	Titan
passar färgkod	T-Rex
passar färgkod	HiPo
passar färgkod	LC-GARANT
passar färgkod	TC
passar färgkod	Duo Plus
passar färgkod	LC
passar färgkod	Basic
passar färgkod	LCV125G
passar färgkod	NC8
passar färgkod	HOLEX NC
effektiv höjd N	195 mm
s-axelavstånd A	125 mm
Produktslag	Arbetsstyckanslag

Tillbehör

T-spårblock för nominellt mått T-spår 18 mm	370520 18
T-spårblock för nominellt mått T-spår 12 mm	370520 12
T-spårblock för nominellt mått T-spår 16 mm	370520 16
T-spårblock för nominellt mått T-spår 14 mm	370520 14