

**Garant****XDPW 120408 SR, HB7525, Typ: ST1400**

## Beställningsdata

Ordernummer	212973 ST1400
GTIN	4045197812667
Artikelklass	25A

## Beskrivning

**OBS!:**Riktvärden för användning för  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$ 

## Teknisk beskrivning

Typ	ST1400
Programmeringsradie vid $a_{p \max}$	2,6 mm
ISO-kod vändskär	XDPW 120408 SR
Hörnradie	0,8 mm
Sort	HB7525
Skärmaterial	VHM
maximalt sågdjup $a_{p \max}$	1,8 mm
Matning $f_z$ per tand	1 mm
Antal byten/skär	4

Produktslag

Vändskär för fräsning

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	180 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	160 m/min	P
vått maximal	mindre lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		