

Garant**XDPT 120408 ER, HB7635, Typ: INOX****Beställningsdata**

Ordernummer	212984 INOX
GTIN	4045197812698
Artikelklass	21A

Beskrivning**OBS!:**

Riktvärden för användning för $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p,max}$

Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	XDPT 120408 ER
Programmeringsradie vid $a_{p,max}$	2,6 mm
Typ	INOX
Hörnradie	0,8 mm
Sort	HB7635
Skärmaterial	VHM
maximalt sågdjup $a_{p,max}$	1,8 mm
Matning f_z per tand	1,07 mm
Antal byten/skär	4

Produktslag

Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	110 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	lämplig	45 m/min	S
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		