



Kylvätskemunnstycke HighPressure rak, Gänga: M8X1



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 319474 M8X1 |
| GTIN | 2050002047877 |
| Artikelklass | 33C |

Beskrivning

Utförande:

För en riktad kylning och smörjning på eggen och optimal spånavgång.

Högtrycksmunstycke – särskilt avsett för höga tryck upp till 80 bar. Justerbart vinkelläge på munstycket. Robust utförande i aluminium med lång livslängd.

Rakt rundmunstycke, flerhålsutförande 5 (hål) × Ø 1 mm.

Användningsdata:

För användning på statiska och drivna svarvållare via en gänganslutning.

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Typ | rak |
| Utförande | Gänga |
| anslutningsgänga | M8×1 |
| Rör genomföringsdiameter | 1 mm |
| Invändig | ja |
| Produktslag | Kylvätskemunstycke |

