



Kylvätskemunnstycke HighPressure vinklat 60°, Gänga: M8X1



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 319475 M8X1 |
| GTIN | 2050002048201 |
| Artikelklass | 33C |

Beskrivning

Utförande:

För en riktad kylning och smörjning på eggen och optimal spånavgång.

Högtrycksmunstycke – särskilt avsett för höga tryck upp till 80 bar. Justerbart vinkelläge på munstycket. Robust utförande i aluminium med lång livslängd.

60° vinklat munstycke, flerhålsutförande 7 (hål) × Ø 1 mm.

Användningsdata:

För användning på statiska och drivna svarvhållare via en gänganslutning.

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Typ | vinklade |
| anslutningsgänga | M8x1 |
| Utförande | Gänga |
| Rör genomföringsdiameter | 1 mm |
| Invändig | ja |
| Produktslag | Kylvätskemunstycke |

