

Garant GREENPLUS

**GARANT GreenPlus Power Force, Innehåll (ml resp. l): 500****Beställningsdata**

Ordernummer	088006 500
GTIN	4062406403164
Artikelklass	01L

**Beskrivning****Utförande:**

NSF-certifierad. Lämplig för användning inom livsmedelsindustrin.

**Extrem avfettningskraft** genom hybridteknologi. Inbränd smuts, specialfetter, oljor, sot, gummirester, bitumen, vaxer och pastor löses upp med växtextrakter och avlägsnas snabbt från ytan med den senaste tensidteknologin. 500 ml sprayflaska av 100% återvunnen PET. Kan fyllas på många gånger.

Power Force är ett lågskummande, vattenbaserat rengöringsmedel tillverkat av förnybara råvaror. De naturliga verksamma ämnena löser effektivt upp föroreningar utan att angripa ytan. Den angenäma lukten och friheten från lösningsmedel och VOC gör det till ett perfekt hjälpmedel för ett kraftfullt och säkert arbete. Power Force är ett effektivt alternativ till lösningsmedel. Det kan användas både manuellt och i detaljtvättar. I en sådan tillämpning kan rengöringsmedlet användas flera gånger så att kretsloppstänkandet gynnas. Detta sparar inte bara resurser, utan undviker också avfall. På grund av NSF-certifieringen kan rengöringsmedlet inte bara användas inom underhåll, utan även inom livsmedelsindustrin.

- **Ej märkningspliktigt.**
- **Kan användas manuellt och mekaniskt.**
- **NSF-certifierat för livsmedelsområdet.**

**Teknisk beskrivning**

Färg	transparent
temperaturområde	2 - 40 °C
Form	flytande
lagringstemperatur	2 - 35 °C
Kokpunkt	100 °C
Utförande	sprutflaska
Hållbarhet	GARANT GreenPlus
pH-värde	10,5 - 11
Densitet	1,007 g/cm <sup>3</sup>
Innehåll	0,5 l
Serie	GreenPlus
Produktslag	Universalrengöringsmedel