

Garant GREENPLUS

GARANT GreenPlus Inox Care, Innehåll (ml resp. l): 20**Beställningsdata**

Ordernummer	088005 20
GTIN	4062406403157
Artikelklass	01L

Beskrivning**Utförande:**

NSF-certifierad. Lämplig för användning inom livsmedelsindustrin.

Rengör, skyddar och vårdar rostfritt stål, aluminium, icke-järnmetaller och plaster. Avlägsnar enkelt och säkert damm, fingeravtryck och oljor. Ger strålande glans. 20-litersdunk. Beställ vid behov också en passande avtappningskran (nr 088010 storlek 20-30).

Rengöringsmedlet för rostfritt stål är färdigt för användning och ska användas manuellt. Ett absolut måste för högkvalitativa apparater, ytor och metallkomponenter som måste kunna förvaras för en längre tid på ett tillförlitligt sätt. Sprayen för rostfritt stål är särskilt lämplig för metallbearbetning och fordonsindustrin. Tack vare NSF-certifieringen är den även lämplig för användning inom livsmedelsindustrin för rengöring och skötsel av stora anläggningar.

- **Ej märkningspliktigt.**
- **Kan användas manuellt.**
- **NSF-certifierat för livsmedelsområdet.**
- **Lämpligt för påfyllning av sprayflaskor och trycksprutor.**

Teknisk beskrivning

lagringstemperatur	2 - 35 °C
Kokpunkt	100 °C

Utförande	Dunk
Färg	vit
Form	flytande
Hållbarhet	GARANT GreenPlus
pH-värde	11,4
Densitet	0,94 g/cm ³
Innehåll	20 l
Serie	GreenPlus
Produktslag	Universalrengöringsmedel

Tillbehör

GARANT GreenPlusDunk avtappningskran Passar till dunkstorlek 20-30 l

088010 20-30