

**OZ-hylschuck Form E3, VDI 30, Typ: 1,5-25****Beställningsdata**

Ordernummer	319501 1,5-25
GTIN	4062406422707
Artikelklass	32U

**Beskrivning****Användningsdata:**

Huvudsakligen för borring och centrering.

**Norm:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Teknisk beskrivning**

$l_9$	75 mm
passande spännhylsor	462 E
$l_3$	22 mm
$l_8$	59 mm
Utvändig diameter $d_{10}$	60 mm
Kragdiameter $d_6$	68 mm
Spännvidd $d_2$	2 - 25 mm
Form	E
VDI-storlek	VDI 30
Färgkod VDI-skaft	VDI 30

Produktslag

VDI-spänntånghållare