

**Weldonhållare, HSK-A 100 A = 160, Spännhylsa D1: 20mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 304417 20     |
| GTIN         | 4062406422288 |
| Artikelklass | 32A           |

**Beskrivning****Utförande:**

- Med RFID / Balluff-Chip-hål.
- Bearbetade HSK-funktionsytor.

**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med weldonskaftenligt DIN 1835 form B och DIN 6535 form HB.

**Specialtillbehör:**

Kylmedierör nr 309880, nyckel nr 309890.

**OBS!:**

HSK 40 och 50 , form A och E kan rekvireras från tillverkaren.

**Teknisk beskrivning**

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| utkagningslängd A-mått     | 160 mm            |
| Spännhylsa D <sub>1</sub>  | 20 mm             |
| Reservspännskruv nr 309900 | 20                |
| Utvändig-Ø D               | 52 mm             |
| fäste                      | HSK-A 100 A = 160 |
| Hållare norm               | DIN 69893         |
| Hållare norm               | DIN 69882-4       |
| Hållare norm               | ISO 12164-1       |

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Form                               | A                                 |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 20000 min <sup>-1</sup> |
| Rundgångsnoggrannhet               | ≤ 3 μm                            |
| Bearbetningsstrategi               | HPC                               |
| Bearbetningsstrategi               | HSC                               |
| Produktslag                        | Weldonhållare                     |

## Tillbehör

|   |           |
|---|-----------|
| Reservspännskruv för chuck spänndiameter D1 20 mm | 309900 20 |
|---|-----------|