

**OZ-hylschuck Form E3, VDI 40, Typ: 3,5-32****Beställningsdata**

Ordernummer	319505 3,5-32
GTIN	4062406423025
Artikelklass	32U

Beskrivning**Användningsdata:**

Huvudsakligen för borrar och centrering.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivning

passande spännhylsor	467 E
Utvändig diameter d_{10}	72 mm
l_3	22 mm
Kragdiameter d_6	83 mm
l_9	90 mm
l_8	73 mm
Spännvidd d_2	4 - 32 mm
Form	E
VDI-storlek	VDI 40
Färgkod VDI-skaft	VDI 40

Produktlag

VDI-spänntånghållare