



Industrikoppling invändig gänga, Invändig anslutningsgänga: 1/4tum



Beställningsdata

Ordernummer	080231 1/4
GTIN	4062406423117
Artikelklass	02A

Beskrivning

Utförande:

Industrikoppling konstruerad för optimerat, högt flöde 2000 l/min (luft), **DN 7,8**. Robust, ensidigt stängande snabbkoppling i hög kvalitet. Strömlinjeformad ventil, extremt höga flödeshastigheter, lågt tryckfall, lång livslängd, hög driftsäkerhet och absolut täthet. Arbetstryck: PN 35 bar / Temperatur: -20 °C till +100 °C.

Material:

Mässing förnicklad, hylsa stål härdad och förnicklad.

Teknisk beskrivning

Material	Mässing
genomflöde	2000 l/min
Invändig anslutningsgänga	1/4 tum
Maximalt arbetstryck	35 bar
Produktslag	Koppling