



## Digital lutningsmätare CLINOBEVEL 1 USB, Typ: SINGLE



### Beställningsdata

Ordernummer	467555 SINGLE
GTIN	7630041148954
Artikelklass	45C

### Beskrivning

#### Utförande:

Universellt användbar lutningsmätare för absoluta och relativa mätningar. Fyra exakt bearbetade mätbaser gör det möjligt att mäta lutningar i godtyckliga kvadranter. Förstärkt hölje av hårdeloxerad aluminium, stänkvattenskyddat. Med vinkel- respektive lutningsvisning.

#### leveransinnehåll:

inklusive etui.

### Teknisk beskrivning

Bredd	75 mm
noggrannhet	2+1 sifferstegvärde bågminut
mätområde	±45 grad
Serie	Clinobevel
vikt	520 g
Längd	100 mm
Avläsning	0,02 mm/m
höjd	35 mm

datautgång	USB-gränssnitt
Norm	DIN 2276
Mätteknik	digital
förpackning	Etui
Produktslag	Lutningsmätare