

Lyftkedja 3-part, Effektiv längd: 3m



Beställningsdata

Ordernummer	086438 3
GTIN	2050002049048
Artikelklass	08Y

Beskrivning

Utförande:

Lyftkedjor med H-stämpel (godkända av tyska verket för arbetsskadeförsäkring).

Höghållfast lyftkätting med gaffelhuvudkrokar med svartlackerad kätting.

OBS!:

Andra storlekar och utföranden (t.ex. säkerhetskrokar) på begäran.

Teknisk beskrivning

Effektiv längd	3 m
Kedje-Ø	13 mm
Lyftkapacitet WLL $\beta = 0^\circ - 45^\circ$	11200 kg
Lyftkapacitet WLL $\beta = 45^\circ - 60^\circ$	8000 kg
Produktslag	Lyftkedja

