

Garant**Gängsäkringsmedel 2GP22, Innehåll: 50ml****Beställningsdata**

Ordernummer	088060 50
GTIN	4062406422790
Artikelklass	01K

Beskrivning**Utförande:**

Användning av gänglåsning förhindrar att skruvförband lossnar oavsiktligt. De anaeroba enkomponentgänglåsningarna är lämpliga för alla gängtyper och gängformer. Skruvförband tätas. Fastkörning förhindras effektivt.

Typ **2GP22** låghållfast. Medelhög viskositet. Idealisk för skruvförband som ska vara lätta att demontera. För säkring av skruvar med fingänga.

Användningsdata:

Låghållfast – kan lätt lossas med normala verktyg. **Medelhållfast** – kan fortfarande lossas med normala verktyg. **Höghållfast** – kan bara lossas med specialverktyg eller genom uppvärmning (>150°C).

OBS!:

Rengör först det material som ska bearbetas med beteckningsfritt rengöringsmedel nr 088004.

Teknisk beskrivning

minimalt lossningsmoment	5,5 - 11,5 Nm
lagringstemperatur	5 - 23 °C

för gängstorlek M upp till	M36
handfast efter	5 - 10 min
fullhärdat efter	3 - 6 h
temperaturområde	-55 - 180 °C
Dynamisk viskositet	800 - 1500 mPas
lämpligt för material	metall
Hållbarhet från tillverkningsdatum	24 månad
Kemisk bas	Metakrylater
Egenskap	fluorescerande under UV-ljus
Egenskap	tätande
Densitet	1,08 g/cm ³
Flampunkt	100 °C
Hållfasthetsklass	låg hållfast
lämpligt för användningsområde	Gängsäkringsmedel
lämpligt för användningsområde	Gängtätning
lämpligt för användningsområde	Universellt användbar
Färg	violett
Form	flytande
för gängtyp	Fingänga
Påfyllningsvolym	50 ml
Hållbarhet	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Produktslag	Gängsäkringsmedel