

Garant**Gängsäkringsmedel 2GP90, Innehåll: 50ml****Beställningsdata**

Ordernummer	088063 50
GTIN	4062406423452
Artikelklass	01K

Beskrivning**Utförande:**

Användning av gänglåsning förhindrar att skruvförband lossnar oavsiktligt. De anaeroba enkomponentgänglåsningarna är lämpliga för alla gängtyper och gängformer. Skruvförband tätas. Fastkörning förhindras effektivt.

Typ **2GP90** medelhållfast. Tillförlitlig tätning av gjutgodshus och svetsfogar. Också för säkring och fastsättning i efterhand av små skruvar och cylindriska delar.

Användningsdata:

Låghållfast – kan lätt lossas med normala verktyg. **Medelhållfast** – kan fortfarande lossas med normala verktyg. **Höghållfast** – kan bara lossas med specialverktyg eller genom uppvärmning (>150°C).

OBS!:

Rengör först det material som ska bearbetas med beteckningsfritt rengöringsmedel nr 088004.

Teknisk beskrivning

Kemisk bas	Metakrylater
lämpligt för material	metall

minimalt lossningsmoment	10 - 15 Nm
Hållbarhet från tillverkningsdatum	24 månad
Egenskap	tätande
Egenskap	fluorescerande under UV-ljus
fullhärdat efter	5 - 8 h
temperaturområde	-55 - 180 °C
Form	flytande
Flampunkt	100 °C
lagringstemperatur	5 - 23 °C
Densitet	1,08 g/cm ³
Dynamisk viskositet	10 - 20 mPas
för gängstorlek M upp till	M6
handfast efter	40 - 60 min
Färg	grön
lämpligt för användningsområde	Universellt användbar
lämpligt för användningsområde	Gängsäkringsmedel
lämpligt för användningsområde	Gängtätning
lämpligt för användningsområde	förmonterade skruvförband
Hållfasthetsklass	medelhållfast
Påfyllningsvolym	50 ml
Hållbarhet	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Produktslag	Gängsäkringsmedel