

Garant GREENPLUS

**Gängtätningsmedel 5GP77, Innehåll: 50ml****Beställningsdata**

Ordernummer	088066 50
GTIN	4062406423513
Artikelklass	01K

**Beskrivning****Utförande:**

Med gängtättningsmedel förhindras läckage av gasformiga och flytande medier. Bland de typiska användningsområdena för gängtättningsmedel återfinns man bl.a. tätning av konformiga metallgångor och anslutningsdon.

Typ **5GP77**. Tätar rörskarvar med koniska / cylindriska gängor upp till R3 tum, t.ex. i gasledningssystem. Varmhållfast.

**OBS!:**

Rengör först det material som ska bearbetas med beteckningsfritt rengöringsmedel nr 088004.

**Teknisk beskrivning**

Densitet	1,09 g/cm <sup>3</sup>
Hållfasthetsklass	höghållfast
för gängstorlek M upp till	M80
handfast efter	5 - 15 min
Färg	gul
Egenskap	fluorescerande under UV-ljus

Egenskap	märkningfri
lagringstemperatur	5 - 23 °C
för gängstorlek tum	3 tum
Påfyllningsvolym	50 ml
Flampunkt	100 °C
fullhärdat efter	3 - 6 h
minimalt lossningsmoment	20 - 30 Nm
Form	flytande
Demontering	med normala verktyg
Kemisk bas	Metakrylatester
Största spaltmått	0,35 mm
lämpligt för användningsområde	Rörtätning
lämpligt för användningsområde	rörgänga
temperaturområde	-55 - 180 °C
Dynamisk viskositet	20000 - 40000 mPas
Hållbarhet från tillverkningsdatum	24 månad
lämpligt för material	metall
Hållbarhet	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Produktslag	Tätningmedel