

Garant GREENPLUS

Yttättningsmedel 5GP74, Innehåll: 250ml**Beställningsdata**

Ordernummer	088067 250
GTIN	4062406423544
Artikelklass	01K

Beskrivning**Utförande:**

Tätningmaterial som härdar utan lufttillträde mellan tätt aniggande metallytor.
Typ **5GP74**. För tätning av flänsar och ytor. Snabbhärdande, lätt flexibel tätningfilm.

OBS!:

Rengör först det material som ska bearbetas med beteckningsfritt rengöringsmedel nr 088004.

Teknisk beskrivning

minimalt lossningsmoment	10 - 20 Nm
lämpligt för material	metall
Egenskap	fluorescerande under UV-ljus
Egenskap	vattenbeständig
Påfyllningsvolym	250 ml
temperaturområde	-55 - 180 °C
Demontering	med normala verktyg
Form	flytande

Flampunkt	100 °C
fullhärdat efter	3 - 6 h
Dynamisk viskositet	23000 - 35000 mPas
lämpligt för användningsområde	Yttätning
lämpligt för användningsområde	Flänsförband
Färg	orange
handfast efter	5 - 20 min
Kemisk bas	anaerobt metakrylat
Största spaltmått	0,25 mm
Hållbarhet från tillverkningsdatum	24 månad
Densitet	1,09 g/cm ³
lagringstemperatur	5 - 23 °C
Hållfasthetsklass	medelhållfast
Hållbarhet	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Produktslag	Tätningemedel