



Spännhuvud slät, Top 52, Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm): 13mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 329966 13 |
| GTIN | 2050002051188 |
| Artikelklass | 33H |

Beskrivning

Utförande:

Spännhylsor, **rund profil i steg om 0,5 mm. Var god ange önskad spänn-Ø vid beställning.**
Slätt utförande för finbearbetning.

Fördel:

- **25 % högre hållkraft än spännhuvud RD.**
- **Ingen radieförskjutning mellan spännhuvud och spännverkygsfäste och därmed okänsligt för smuts.**
- **Enastående styvhet tack vare att spännsegmenten ligger mot en stor yta.**

Användningsdata:

Mångsidigt användbara: fleroperationsmaskiner, mätmaskiner eller på palett.

Rekommendation:

Spännhylsa för specialprofiler enligt individuella önskemål på begäran.

OBS!:

Andra kondimensioner, former (t.ex. 4-kant) och bearbetningsbara **råämnen vid förfrågan!**

Teknisk beskrivning

| | |
|-------|--------|
| fäste | Top 52 |
|-------|--------|

Produktslag

Spännhuvud