



## Spännhuvud slät, Top 52, Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm): 32mm



### Beställningsdata

Ordernummer	329966 32
GTIN	2050002051560
Artikelklass	33H

### Beskrivning

#### Utförande:

Spännhylsor, **rund profil i steg om 0,5 mm. Var god ange önskad spänn-Ø vid beställning.**  
Slätt utförande för finbearbetning.

#### Fördel:

- **25 % högre hållkraft än spännhuvud RD.**
- **Ingen radieförskjutning mellan spännhuvud och spännverktysfäste och därmed okänsligt för smuts.**
- **Enastående styvhet tack vare att spännsegmenten ligger mot en stor yta.**

#### Användningsdata:

Mångsidigt användbara: fleroperationsmaskiner, mätmaskiner eller på palett.

#### Rekommendation:

**Spännhylsa för specialprofiler enligt individuella önskemål på begäran.**

#### OBS!:

Andra kondimensioner, former (t.ex. 4-kant) och bearbetningsbara **råämnen vid förfrågan!**

### Teknisk beskrivning

fäste	Top 52
-------	--------

Produktslag

Spännhuvud