



**Spännhuvud med Tvär- och längsgående rillor, Top 52, Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm): 25mm**



## Beställningsdata

Ordernummer	329968 25
GTIN	2050002052314
Artikelklass	33H

## Beskrivning

### Utförande:

Spännhylsor, **rund profil i steg om 0,5 mm. Var god ange önskad spänn-Ø vid beställning.**  
Med tvär- och längsgående rillor för råmaterial.

### Fördel:

- **25 % högre hållkraft än spännhuvud RD.**
- **Ingen radieförskjutning mellan spännhuvud och spännverktygsfäste och därmed okänsligt för smuts.**
- **Enastående styvhet tack vare att spännsegmenten ligger mot en stor yta.**

### Användningsdata:

Mångsidigt användbara: fleroptionsmaskiner, mätmaskiner eller på palett.

### Rekommendation:

**Spännhylsa för specialprofiler enligt individuella önskemål på begäran.**

### OBS!:

Andra kondimensioner, former (t.ex. 4-kant) och bearbetningsbara **råämnen vid förfrågan!**

## Teknisk beskrivning

fäste	Top 52
-------	--------

Produktslag

Spännhuvud