



Tryckluftsdrivna vinkelslipmaskiner, Typ: 7550-A



Beställningsdata

Ordernummer	079314 7550-A
GTIN	015451748425
Artikelklass	03R

Beskrivning

Utförande:

Kompakt och **kraftfull** vinkelslip för mycket långa användningstider vid krävande tillämpningar med serviceintervall upp till 1000 timmar. Ergonomiskt och vibrationsdämpat handtag. Skyddskåpan kan justeras utan nyckel. **M14 spindelgänga**.

Teknisk beskrivning

bullernivå	85 dB(A)
maximal skiv-Ø	125 mm
maximala vibrationer enligt EN	7 m/s ²
anslutningsgänga	BSP
maximal luftförbrukning	1134 l/min
maximalt varvtal:	12000 min ⁻¹
Tryckluftsanslutning	1/4 tum
tillverkarens beteckning	7550-A
axeleffekt	840 W
rekommenderad slangdimension (invändig Ø)	10 mm

vikt	1,6 kg
Produktslag	Vinkelslipmaskiner