



## LED-pannlampa med batteri, Typ: H7R-CORE



### Beställningsdata

Ordernummer	081479 H7R-CORE
GTIN	4058205020909
Artikelklass	04B

### Beskrivning

#### Utförande:

Kraftfulla LED-pannlampor för professionell användning.

- **Vridbart huvud och steglös fokusfunktion.**
- **Intuitiv manövrering och steglös dimning.**
- **Utbytbart, tvättbart pannband.**
- **Ledlenser Connecting System som enhetligt gränssnitt möjliggör enkel sammankoppling med ett omfattande tillbehörssortiment.**

Kraftfulla pannlampor med intuitiv manövrering och steglös ljusflödesreglering, extremt högt skydd mot damm och vatten genom Flex Sealing Technology Ledlenser Connecting System som enhetligt gränssnitt möjliggör enkel hopkoppling med det omfattande tillbehörssortimentet.

#### Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

### Teknisk beskrivning

IP-skyddsklass	IP 67
Ljusflöde steg 2	15 lm
Ljusflöde	600 lm
Antal ingående batterier	1

vikt	259 g
Brinntid steg 2	65 h
tillverkarens beteckning	H7R Core
Batterityp	Litiumjon
Huvud-Ø	41 mm
Energiförsörjning	Batteridrivnen
brinntid	4 h
Ljusflöde-boost	1000 lm
Produktslag	Pannlampa