

Platt magnet utan gänga, Ferrit, Ø: 20mm



Beställningsdata

Ordernummer	085910 20
GTIN	2050000964787
Artikelklass	08Q

Beskrivning

Utförande:

Skärmd platt magnet med magnetkärna av **hårdferrit**.

- **Förzinkad yta.**
- **Temperaturbeständig upp till max. 120 °C.**

Användningsdata:

För inspanning, montering, fastsättning genompressning/ limning och fixering/upphängning.

Teknisk beskrivning

Ø	20 mm
vikt	10 g
maximal temperaturbeständighet	120 °C
nominell vidhäftningskraft	30 N
höjd	6 mm
Material magnetkärna	Ferrit
Produktslag	Platt gripmagnet