

Platt magnet med invändig gänga, Ferrit, Ø: 10mm



Beställningsdata

Ordernummer	085915 10
GTIN	2050000964985
Artikelklass	08Q

Beskrivning

Utförande:

- Skärmad platt magnet av hårdferrit med gängbussning.
- Förzinkad yta.
- Temperaturbeständig upp till max. 120 °C.

Användningsdata:

För inspanning, montering, fastsättning genom skruvning.

OBS!:

Inskruvningskrok med utvändig gänga under nr 085921.

Teknisk beskrivning

Ø	10 mm
Material yta	förzinkade
Gänga	M3 mm
Gänghylsa	ja
maximal temperaturbeständighet	120 °C
höjd	4,5 mm
nominell vidhäftningskraft	4 N
höjd med gänga	11,5 mm
vikt	3 g

Material magnetkärna	Ferrit
Produktslag	Platt gripmagnet

Tillbehör

Inskruvningskroksats med utvändig gänga10 delar Gänga M3	085921 M3
--	-----------