

## Lyftkedja 1-part, Effektiv längd: A4m



### Beställningsdata

Ordernummer	086415 A4
GTIN	2050002048126
Artikelklass	08Y

### Beskrivning

#### Utförande:

Lyftkedjor med H-stämpel (godkända av tyska verket för arbetsskadeförsäkring). Höghållfast lyftkätting med gaffelhuvudkrokar med svartlackerad kätting. Lyftlättingar <strong>förkortningsbara.</strong> Kättingens längd kan reduceras med hjälp av förkortningskrokar med gaffelhuvud.

#### OBS!:

Andra storlekar och utföranden (t.ex. säkerhetskrokar) på begäran.

### Teknisk beskrivning

Effektiv längd	4 m
Kedje-Ø	6 mm
Lyftkapacitet WLL $\beta = 0^\circ$	1120 kg
Produktslag	Lyftkedja

