

Lyftkedja 2 strängar, Effektiv längd: A5m



Beställningsdata

Ordernummer	086425 A5
GTIN	2050002048713
Artikelklass	08Y

Beskrivning

Utförande:

Lyftkedjor med H-stämpel (godkända av tyska verket för arbetsskadeförsäkring). Höghållfast lyftkätting med gaffelhuvudkrokar med svartlackerad kätting. Lyftlättingar förkortningsbara. Kättingens längd kan reduceras med hjälp av förkortningskrokar med gaffelhuvud.

OBS!:

Andra storlekar och utföranden (t.ex. säkerhetskrokar) på begäran.

Teknisk beskrivning

Effektiv längd	5 m
Kedje-Ø	6 mm
Lyftkapacitet WLL $\beta = 0^\circ - 45^\circ$	1600 kg
Lyftkapacitet WLL $\beta = 45^\circ - 60^\circ$	1120 kg
Produktslag	Lyftkedja

