

Lyftkedja 2 strängar, Effektiv längd: A1m



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 086428 A1 |
| GTIN | 2050002048850 |
| Artikelklass | 08Y |

Beskrivning

Utförande:

Lyftkedjor med H-stämpel (godkända av tyska verket för arbetsskadeförsäkring). Höghållfast lyftkätting med gaffelhuvudkrokar med svartlackerad kätting. Lyftlättingar förkortningsbara. Kättingens längd kan reduceras med hjälp av förkortningskrokar med gaffelhuvud.

OBS!:

Andra storlekar och utföranden (t.ex. säkerhetskrokar) på begäran.

Teknisk beskrivning

| | |
|---|-----------|
| Effektiv längd | 1 m |
| Kedje-Ø | 13 mm |
| Lyftkapacitet WLL $\beta = 0^\circ - 45^\circ$ | 7500 kg |
| Lyftkapacitet WLL $\beta = 45^\circ - 60^\circ$ | 5300 kg |
| Produktslag | Lyftkedja |

