

## Lyftkedja 4 strängar, Effektiv längd: A5m



### Beställningsdata

Ordernummer	086446 A5
GTIN	2050002049185
Artikelklass	08Y

### Beskrivning

#### Utförande:

Lyftkedjor med H-stämpel (godkända av tyska verket för arbetsskadeförsäkring). Höghållfast lyftkätting med gaffelhuvudkrokar med svartlackerad kätting. Lyftlättingar <strong>förkortningsbara.</strong> Kättingens längd kan reduceras med hjälp av förkortningskrokar med gaffelhuvud.

#### OBS!:

Andra storlekar och utföranden (t.ex. säkerhetskrokar) på begäran.

### Teknisk beskrivning

Effektiv längd	5 m
Kedje-Ø	8 mm
Lyftkapacitet WLL $\beta = 0^\circ - 45^\circ$	4250 kg
Lyftkapacitet WLL $\beta = 45^\circ - 60^\circ$	3000 kg
Produktslag	Lyftkedja

