

## Lyftkedja 4 strängar, Effektiv längd: A5m



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 086447 A5     |
| GTIN         | 2050002049222 |
| Artikelklass | 08Y           |

### Beskrivning

#### Utförande:

Lyftkedjor med H-stämpel (godkända av tyska verket för arbetsskadeförsäkring). Höghållfast lyftkätting med gaffelhuvudkrokar med svartlackerad kätting. Lyftkättingar **kan förkortas**. Kättingens längd kan reduceras med förkortningskrokar med gaffelhuvud.

#### OBS!:

Andra storlekar och utföranden (t.ex. säkerhetskrokar) på begäran.

### Teknisk beskrivning

|   |           |
|---|-----------|
| Effektiv längd                                  | 5 m       |
| Kedje-Ø   | 10 mm     |
| Lyftkapacitet WLL $\beta = 0^\circ - 45^\circ$  | 6700 kg   |
| Lyftkapacitet WLL $\beta = 45^\circ - 60^\circ$ | 4750 kg   |
| Produktslag                                     | Lyftkedja |

