

**Weldonhållare form AD, SK 50 A = 130, Spännhylsa D1: 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	300347 25
GTIN	4062406421915
Artikelklass	32A

Beskrivning**Utförande:**

Med Balluff/RFID-chip-hål.

Alla skaft blästrade med finglaspärlor. Balanseringskvalitet G 6,3 / 18000 min⁻¹.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med weldonskaft enligt DIN 1835 B och DIN 6535 HB.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

Teknisk beskrivning

Spännhylsa D ₁	25 mm
utkragningenslängd A-mått	130 mm
Utvändig-Ø D	65 mm
Reservspännskruv nr 309900	25
fäste	SK 50 A = 130
Norm	DIN 6359
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	AD
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 18000 varv/minut

Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Weldonhållare

Tillbehör

Reservspännskruv för chuck spänndiameter D1 25 mm	309900 25
---	-----------