

**Weldonhållare, HSK-A 63 A = 160, Spännhylsa D1: 8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	304337 8
GTIN	4062406422141
Artikelklass	32A

Beskrivning**Utförande:**

- Med RFID / Balluff-Chip-hål.
- Bearbetade HSK-funktionsytor.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med weldonskaftenligt DIN 1835 form B och DIN 6535 form HB.

Specialtillbehör:

Kylmedierör nr 309880, nyckel nr 309890.

OBS!:

HSK 40 och 50 , form A och E kan rekvireras från tillverkaren.

Teknisk beskrivning

Reservspännskruv nr 309900	8
Spännhylsa D ₁	8 mm
Utvändig-Ø D	28 mm
utkragninglängd A-mått	160 mm
fäste	HSK-A 63 A = 160
Hållare norm	DIN 69882-4
Hållare norm	ISO 12164-1
Hållare norm	DIN 69893
Form	A

Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 20000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HPC
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Weldonhållare

Tillbehör

Reservspännskruv för chuck spänndiameter D1 8 mm	309900 8
--	----------