



Polyuretanslangsans High Vis med säkerhetskoppling av stål eSafe Ø 8×12 mm, Effektiv slanglängd: 10m



Beställningsdata

Ordernummer	080246 10
GTIN	7391390442185
Artikelklass	08A

Beskrivning

Utförande:

Mycket lätt, böjlig och nötningstålig polyuretanslang med bra återrullningskraft. Slangsats i signalfärg grön (High-visible).

leveransinnehåll:

Inklusive **säkerhets**-snabbkoppling av stål och stål-nippel.

Teknisk beskrivning

Maximalt arbetstryck	16 bar
Invändig slang-Ø	8 mm
utvändig slang-Ø	12 mm
Effektiv slanglängd	10 m
Färg	grön
Anslutning slangnippel	1/4 tum
Produktslag	Slang

Tillbehör

Säkerhetskopplingutvändiga gängor Utvändig
anslutningsgänga 1/2 tum

080285 1/2

Nippel med utvändig gängaSats i 5 delar Utvändig
anslutningsgänga 1/2 tum

080290 1/2