



Lyftögla Quick Lift DSR, Gäng-Ø: M16X2



Beställningsdata

Ordernummer	086454 M16X2
GTIN	2050002053861
Artikelklass	08Y

Beskrivning

Utförande:

Kompakt lyftögla av höghållfast stål Quick Lift DSR för inskruvning. Vridbar 360° och svängbar 180°. Tidsbesparing upp till 80 % jämfört med inskruvning av en klassisk lyftögla (DSR vs. Quick Lift DSR). **Vridbarhet under last.** Enkel hantering på grund av det rent mekaniska systemet. Underhållsfri, säker och tillförlitlig. Genom att trycka in skruvhuvudet kan man på några sekunder sätta fast Quick Lift-DSR i den invändiga gängan. Det fungerar helt mekaniskt genom hoptryckning av en fjäder.

OBS!:

SF 5:1 = Säkerhetsfaktor 5.

Teknisk beskrivning

Öglans bredd E	38 mm
Höjd mellanpanel B	40 mm
Bärförmåga WLL SF 5:1	1,05 t
Gäng-Ø	M16x2

Nyckelvidd innersextant S	27 mm
Öglans tjocklek F	17 mm
Lyftöglans bredd G	76 mm
vikt	0,9 kg
Skruvhuvuddiameter C	45 mm
Gänglängd L	27 mm
Avstånd mellanpanel-ögla D	53 mm
Höjd skruvhuvud A	40 mm
Produktslag	Lyftögla