

Platt magnet utan gänga, Ferrit, Ø: 25mm



Beställningsdata

Ordernummer	085910 25
GTIN	2050000965050
Artikelklass	08Q

Beskrivning

Utförande:

Skärmad platt magnet med magnetkärna av **hårdferrit**.

- **Förzinkad yta.**
- **Temperaturbeständig upp till max. 120 °C.**

Användningsdata:

För inspanning, montering, fastsättning genompressning/ limning och fixering/upphängning.

Teknisk beskrivning

höjd	7 mm
nominell vidhäftningskraft	40 N
vikt	19 g
maximal temperaturbeständighet	120 °C
Ø	25 mm
Material magnetkärna	Ferrit
Produktslag	Platt gripmagnet