



## Tryckluftsdreven graverpenna DynaPen®, Typ: 10844



### Beställningsdata

Ordernummer	079708 10844
GTIN	616026108448
Artikelklass	03R

### Beskrivning

#### Utförande:

Tryckluftspenna DynaPen i blyertspennstorlek med **tillbehörssats (späntång 1/8 tum)**. Den pulserande drivningsrörelsen (slaglängd 0,018 mm) erbjuder **många tillämpningsalternativ** som t.ex. gravering, påskrifter, mindre puts- och filarbeten, avgradning etc.

#### leveransinnehåll:

Inklusive 1,4 m anslutnings slang, 1 fil och sexkantnyckel.

#### OBS!:

Passande diamant-minifilar finns under nr 529420.

### Teknisk beskrivning

Tryckluftsanslutning	1/4 tum
Längd	108 mm
tillverkarens beteckning	DynaPen Kit
vikt	0,26 kg
anslutningsgänga	NPT
Ø	23 mm
maximala vibrationer enligt EN	8 m/s <sup>2</sup>
slagfrekvens	233 Hz
bullernivå	79 dB(A)

maximal luftförbrukning	28,2 l/min
Produktslag	Graveringspenna

---

## Tillbehör

Diamant-minifilKorn D126 (medel) Universal Typ 1	529420 1
Diamant-minifilKorn D126 (medel) Universal Typ 1K	529420 1K
Diamant-minifilKorn D126 (medel) Universal Typ 4	529420 4