

## Platt magnet med invändig gänga, Ferrit, Ø: 16mm



### Beställningsdata

Ordernummer	085915 16
GTIN	2050000965005
Artikelklass	08Q

### Beskrivning

#### Utförande:

- Skärmad platt magnet av hårdferrit med gängbussning.
- Förzinkad yta.
- Temperaturbeständig upp till max. 120 °C.

#### Användningsdata:

För inspanning, montering, fastsättning genom skruvning.

#### OBS!:

Inskruvningskrok med utvändig gänga under nr 085921.

### Teknisk beskrivning

maximal temperaturbeständighet	120 °C
Material yta	förzinkade
Gänga	M3 mm
höjd	4,5 mm
nominell vidhäftningskraft	18 N
Ø	16 mm
vikt	6 g
Gänghylsa	ja
höjd med gänga	11,5 mm

Material magnetkärna	Ferrit
Produktslag	Platt gripmagnet

---

## Tillbehör

Inskruvningskroksats med utvändig gänga10 delar Gänga M3	085921 M3
--	-----------