

## Platt magnet utan gänga, Ferrit, Ø: 32mm



### Beställningsdata

Ordernummer	085910 32
GTIN	2050000965067
Artikelklass	08Q

### Beskrivning

#### Utförande:

Skärmad platt magnet med magnetkärna av **hårdferrit**.

- **Förzinkad yta.**
- **Temperaturbeständig upp till max. 120 °C.**

#### Användningsdata:

För inspanning, montering, fastsättning genompressning/ limning och fixering/upphängning.

### Teknisk beskrivning

maximal temperaturbeständighet	120 °C
nominell vidhäftningskraft	80 N
Ø	32 mm
vikt	30 g
höjd	7 mm
Material magnetkärna	Ferrit
Produktslag	Platt gripmagnet