

Platt magnet utan gänga, SmCo₅, Ø: 8mm



Beställningsdata

Ordernummer	085920 8
GTIN	2050000964893
Artikelklass	08Q

Beskrivning

Utförande:

- Temperaturbeständig upp till 200 °C.
- Förzinkad yta, magnetkärna av samariumkobolt (SmCo₅).
- Skärmad platt magnet med 3 till 6 gånger bättre vidhäftningskraft än hårdferritmagneter.

Användningsdata:

För inspanning, montering, fastsättning genom inpressning, limning eller ingjutning.

Teknisk beskrivning

Ø	8 mm
maximal temperaturbeständighet	200 °C
vikt	1,5 g
Material yta	förzinkade
höjd	4,5 mm
nominell vidhäftningskraft	11 N
Material magnetkärna	SmCo ₅
Produktslag	Platt gripmagnet

